

**Garant****Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 125/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Tangential-plan / hörnfräs för **exakta 90° hörn**. Delvis med vertikalt inställbara skär för högsta noggrannhet. Exakt vändskärsinfästning genom spännbultsfäste.

**Teknisk beskrivning**

Bult-låsskruv	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Passande vändskär	BG.. 15L5..
FästhålsØ	40 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Justerskruv	219892
totallängd L <sub>tot</sub>	63 mm
Dragtapp	219893
Inställbara skär	2

Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Dragtapp	219893
Bult-låsskruv	219894
Justerskruv	219892