

**VBGW 160402, KBN35M, Typ: MET****Beställningsdata**

Ordernummer	265734 MET
GTIN	4960664544738
Artikelklass	25H

**Beskrivning****Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge Tough; 2 skär per vändskär med speciell spånbreakare för optimala resultat vid intermitterent bearbetning.

Sort: KBN35M

Eggutförande: MET

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 180 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Eggutförande	MET

Sort	KBN35M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	VBGW 160402
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN35M
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		