


**Garant****BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Artikelklass	21B

## Beskrivning

**Utförande:**

Precisionsslipade hårdmetallvändskär, perfekta för bearbetning av tunnväggiga aluminiummaterial.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 10$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
ISO-kod vändskär	BGHX 15L5 PCFR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	750 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	750 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	300 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		