


Garant**SDHT 0903 AEFN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Artikelklass	21B

Beskrivning**Utförande:**

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ALU
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDHT 0903 AEFN
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	680 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		