



## Hörnfräs 90° MECH11, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 50/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder  $a_e$  blir möjliga vid samma skärdjup  $a_p$ . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

### Teknisk beskrivning

Skaftdiameter $D_s$ h6	40 mm
total längd $L_{tot}$	147 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	4
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	64 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Passande vändskär	BDMT 11T308
Utkragningslängd $L_1$	75 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Antal vändskärspaltor	28
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------