

**Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	40 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
totallängd $L_{tot}$	150 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	33 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	78 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	74 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,35 grad
Ø $D_3$	34 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------