

Garant**VC GT 160402 FN, PKD, Eggutförande: TWF****Beställningsdata**

Ordernummer	265892 TWF
GTIN	4045197452863
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

PKD – polykristallin diamant, finkornig. Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Teknisk beskrivning

Hörnradi	0,2 mm
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	TWF
Skärhastighet v_c för G(C)FK	400 - 900 m/min
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Sort	PKD
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	PKD
ISO-kod vändskär	VCGT 160402 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	PKD
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning