


**Garant****SDHX 0903 AFTN, HB7515, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	214439 ST1400
GTIN	4045197554413
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 3$  mm.

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,14 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDHX 0903 AFTN
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	410 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	190 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	190 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		