

**Hörnfräs 90° MECH11, Cylindriskt skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	BDMT 11T308
effektivt antal skär Z_{eff}	2
total längd L_{tot}	120 mm
Utkragningslängd L_1	46 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	37 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
Antal vändskärspaltor	8
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------