

Garant**Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Tangential-plan / hörnfräs för **exakta 90° hörn**. Delvis med vertikalt inställbara skär för högsta noggrannhet. Exakt vändskärsinfästning genom spännbultsfäste.

Teknisk beskrivning

totallängd L _{tot}	40 mm
Bult-låsskruv	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Justerskruv	219892
Skär-Ø D _c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	BG.. 15L5..
Dragtapp	219893
Inställbara skär	1

Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Bult-låsskruv	219894
Dragtapp	219893
Justerskruv	219892