


Garant**BGHX 15L5 PCER, PKD, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

Med extra bredplanskär.

Användningsdata:

För höga skärhastigheter och hög ytkvalitet. Främst avsedda för användning i inställbara vändskärsinfästningar. Blandad bestyckning tillåts.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,25 mm
ISO-kod vändskär	BGHX 15L5 PCER
Sort	PKD
Skärmaterial	PKD
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	3500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	3500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1000 m/min	N
GFK	lämplig	1000 m/min	N
CFK	lämplig	1000 m/min	N
Grafit	lämplig	500 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		