

**Hörnfräs 90° MEC11T, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 18/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	23 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	10 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Skär-Ø D_c	18 mm
totallängd L_{tot}	68 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	11 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	34 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	30 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,04 grad
Ø D_3	12 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------