

**Hörnfräs 90° MEC11T, med gänga, Ø D / Antal skäreddar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	BD.. 11T3
Fästgंगा M	M10
Skär-Ø D _c	20 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
totallängd L _{tot}	30 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	10 mm
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D _{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	34 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,88 grad
Rampningslängd L för α _{max}	13 mm
Ø D ₃	14 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------