

Garant**Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:
11,5/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Artikelklass	21R

Beskrivning**Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	12 mm
Kläm-skruv	219923
Effektiv Ø	11,5 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Vändskärsstorlek	11
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	70 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål

Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

Spännskruv	219923
------------	--------