

Garant**Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:
37/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Artikelklass	21R

Beskrivning**Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

OBS!:

Utförande med dubbel HB-spännyta.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	58 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Effektiv Ø	37 mm
Kläm-skruv	219925
Vändskärsstorlek	27
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	120 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

Spännskruv	219925
------------	--------