


**Garant****Högeffektivt gängfräshuvud, med hål, Effektiv Ø: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218054 36
GTIN	4045197412546
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Utförande:****HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.****Användningsdata:****Universellt användbar för ut- och invändiga höger- och vänstergångor. För genomgående hål och bottenhål.****OBS!:**

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.

Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar &lt; 5.

Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940 strl. CP.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L <sub>tot</sub>	33,5 mm
Effektiv Ø	36 mm
Vändskärsstorlek	25
Fixeringskruv	219926
Fästhål Ø H7	16 mm

Antal skär Z	5
maximalt sågdjup $S_{max}$	25 mm
Antal spånsår	5
Skaftutförande	med hål
Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219928
Spännskruv	219926