

Garant**Högeffektiv gängfräs, weldon-skaft, Effektiv Ø / utkragningslängd L1:
17/26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218050 17/26
GTIN	4045197411785
Artikelklass	21R

Beskrivning**Utförande:****HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.****Användningsdata:**Universellt användbar **för ut- och invändiga höger- och vänstergångor**. För **genomgående hål** och **bottenhål**.**OBS!:**

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.

Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.

Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940 strl. CP.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	25
Skaftdiameter D _s	25 mm
Utkragningslängd L ₁	26 mm
Effektiv Ø	17 mm
totallängd L _{tot}	85 mm
Fixeringskruv	219926
Antal skär Z	2
Antal spånspår	2

Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

Spännskruv	219926
------------	--------