

**Garant****Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:  
22/25mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 218000 22/25  |
| GTIN         | 4045197411846 |
| Artikelklass | 21R           |

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

**OBS!:**

Utförande med dubbel HB-spännya.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kläm-skruv                      | 279810 5     |
| Vändskärsstorlek                | 16           |
| Utkragningslängd L <sub>1</sub> | 25 mm        |
| Effektiv Ø                      | 22 mm        |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>    | 25 mm        |
| Antal skär Z                    | 1            |
| Antal spånspår                  | 1            |
| totallängd L                    | 125 mm       |
| Skaftutförande                  | weldon-skaft |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Användning vid håltyp | Bottenhål         |
| Användning vid håltyp | Genomgående hål   |
| Skärriktning          | vänster och höger |
| Invändig              | ja                |
| Produktslag           | Gängfräs          |