

**Garant****HM-torusfräs, Diamant, Ø e8 DC / R1: 12/2,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209760 12/2,0
GTIN	4045197507396
Artikelklass	11Y

**Beskrivning****Utförande:**

Med den senaste generationens **kristallin diamantbeläggning sp<sup>3</sup>** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit**. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Tolerans: **Skärradie R<sub>1</sub> = ±0,01 mm.**

**Teknisk beskrivning**

Matning f <sub>z</sub> för kopierfräsning i grafit	0,105 mm
Matning f <sub>z</sub> för valsfräsning i grafit	0,105 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Skärradie R <sub>1</sub>	2 mm
Friställningsdiameter D <sub>1</sub>	11 mm
Tandantal Z	4
Utkragningslängd L <sub>1</sub> inkl. friställning	100 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	12 mm
totallängd L	160 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grad
Beläggning	Diamant

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skärindelning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	svart
Produktslag	Torusfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	350 m/min	N
GFK	lämplig	190 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	190 m/min	N
Grafit	lämplig	340 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB