

Garant**Hydro-expansionsspännchuck kort, HT-utförande, SK 50, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302029 12
GTIN	4045197586940
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Användningsdata:

- För kraftig spånavverkning vid fräsning.
- Maximal momentöverföring 550 Nm, HT-utförande (High Torque).
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

OBS!:

V = max justeringssträcka!

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	31 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm

passande reducerhylsa	302140; 302135
Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50