

**Garant****GARANT Softcut® HSI, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

**Användningsdata:**

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**För exakt 90° hörn, välj  $a_p = 8$  mm.**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SO.. 1205..
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	10 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Skruvsats för vändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	42 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm

Fästgंगा M	M16
Antal skär Z	2
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219833
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP