



## Densimet verktygshållare för kopierfräsar med gänga, Ø d = 20 mm, Gänga M × Lges: M10X110



### Beställningsdata

Ordernummer	301348 M10X110
GTIN	4045197439338
Artikelklass	31A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

#### Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Invändig: ja

Svängning: dämpad

Håldiameter D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 60 mm

### Teknisk beskrivning

gängaM	M10×110
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	60 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	10,5 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad

