

metabo**Borrmaskin, Typ: BE850-2****Beställningsdata**

Ordernummer	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Rätt borrmaskin till varje borrdiameter.**

Varje borrmaskin har ett optimalt varvtalsområde för vissa borrdiametrar, och dessutom har den en spindel med invändigt sexkantfäste för skruvdragarbits som kan användas också utan borrchuck. Snabbchucken Futuro Plus säkerställer exakta borrhål med hjälp av automatisk åtdragning under borrhålning.

- **Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.**
- **Roterande kolborstbrygga för maximal prestanda även vid vänsterrotation, t.ex. för att skruva loss hårt sittande skruvar.**
- **Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk frångkoppling av drivningen när borrmaskinen är blockerad för säkert arbete.**
- **Vario (V) elektronik för arbete med materialanpassade varvtal.**
- **Inställningshjul för förval av varvtalet.**
- **Växel med två lägen.**
- **Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livstid.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Spindel med invändig sexkant för skruvdragarbits vid arbete utan borrchuck.**
- **Handtag med hals säker softgrip-yta.**
- **Kabelskonande kulhylsa för optimal rörelsefrihet vid arbetet.**

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck Futuro Plus och extra handtag.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	850 W
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal 2:a växeln	3100 min ⁻¹
hals-Ø	43 mm
Höger-/vänstergång	ja
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	25 mm
maximalt vridmoment	36 Nm
maximalt vridmoment	14 Nm
vikt	2,6 kg
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	8 mm
kabellängd	4 m
tillverkarens beteckning	BE 850-2
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	40 mm
borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	1100 min ⁻¹
Produktslag	Borrmaskin