

**Garant****Avstickningsplatta medelgrov bearbetning, CU7025, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273730 5
GTIN	4045197579232
Artikelklass	21J

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	5 mm
tolerans spårbredd w	$\pm 0,04$ mm
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 2,7 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CU7025
hörnradie R	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
kontinuerligt	lämplig		
torrt	lämplig		