

Garant**Avstickningsplatta medelgrov bearbetning, CU7025, Spårbredd w: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273730 6
GTIN	4045197579249
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	± 0,04 mm
Spårbredd w	6 mm
Matning f	0,13 - 0,33 mm/v
Skärdjup a _p	1,2 - 3,3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CU7025
hörnradie R	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
kontinuerligt	lämplig		
torrt	lämplig		