

**metabo****Slagborrmaskin, Typ: SBE780-2****Beställningsdata**

Ordernummer	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Slagborrning med högt användarskydd.**

Slagborrmaskinerna är utrustade med Metabo S-automatic säkerhetskoppling. Om borren blockeras kopplas drivningen omedelbart ifrån mekaniskt, så att rekylvridmomentet mot användaren minimeras.

- **Metabo Marathon-motor med dammskydd för lång livslängd.**
- **Spindel med invändig sexkant för skruvmejselbits möjliggör användning utan borrhuck.**
- **Vario (V) elektronik för arbete vid materialanpassade varvtal.**
- **Inställningshjul för förval av varvtalet.**
- **Robust växelhus av aluminiumpressgods för optimal värmeavledning och hållbarhet.**
- **Vridbar kolborstbrygga för maximal kapacitet också vid vänstergång, t.ex. för att loss fastnade skruvar.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Kabelskonande kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbetet.**

**Teknisk beskrivning**

maximal spiralborr-Ø i betong	18 mm
tillverkarens beteckning	SBE 780-2
kabellängd	4 m

förpackning	Metabox
effektförbrukning	780 W
maximal spiralborr-Ø i trä	25 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	680 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i stål	8 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment	13 Nm
maximalt vridmoment	32 Nm
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	2,6 kg
maximalt varvtal 2:a växeln	1900 min <sup>-1</sup>
maximal slagfrekvens	58900 min <sup>-1</sup>
borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Tomgångsvarvtal	0 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slagborrmaskin