

metabo**Rakslip, Typ: GE950GP**

Beställningsdata

Ordernummer	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Artikelklass	03D

Beskrivning

Utförande:

Rakslipen från Metabo® hör till de smalaste och mest kompakta maskinerna på marknaden. De kraftfulla motorerna i raksliparna med och utan sladd ger maximal produktivitet med hög precision i alla tillämpningar.

- **Exakt spännhals för stationär användning.**
- **Förinställda varvtalssteg.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn när insatsverktyget är blockerat för säkert arbete.**

Slip med **en lång slipspindel är idealiska för avgradning** eller slipning av svetsfogar på svåråtkomliga ställen.

Med **reducerat varvtalsområde** för kraftfull slipning med lamellslipskivor.

leveransinnehåll:

Spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa, extra handtag, 1 skiftnyckel

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

vikt	1,7 kg
elektroniskt varvtalsförval	ja
tillverkarens beteckning	GE 950 G
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²

effektförbrukning	950 W
maximal spännhyls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
varvtalsområde	2500 - 8700 min ⁻¹
Produktslag	Rakslip