

metabo**Satineringsmaskin, Typ: SE17-200****Beställningsdata**

Ordernummer	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull satineringsmaskin med kraftfull 1700-watts motor för slipning, satinbehandling, borstning och högglanspolering.

- **Tunt greppområde för optimal vägledning.**
- **Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livstängd.**
- **Spindellås och verktygslös spännmutter för snabbt byte av tillbehör.**
- **Snabb och verktygslös justering av stänkskärmen och extra handtag.**
- **Lugn gång, formpassande spännhorn för ett jämnt slipmönster.**
- **Överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fullvågselektronik med ställhjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last.**

leveransinnehåll:

Inklusive extrahandtag.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	2,9 kg
tillverkarens beteckning	SE 17-200 RT

effektförbrukning	1700 W
kabellängd	4 m
varvtalsområde	800 - 3000 min ⁻¹
verktygsfäste	M 14
Sliprullens längd	50 - 100 mm
vidmoment	17 Nm
Sliprullens Ø	100 - 200 mm