

**metabo****Kälsvetsslip, Typ: KNSE9-150****Beställningsdata**

Ordernummer	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket platt 950-watts svets slipmaskin för bearbetning av svetsar i rostfritt stål i trånga utrymmen.

- **Dubbel reduktionsväxel för effektiv drift.**
- **Avtagbar skyddskåpa som kan justeras utan verktyg.**
- **Överbelastningsskydd, mjukstart, återstartskydd.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**
- **Vario-Constamatic (VC) helaxelselektronik med justeringshjul: För arbete med materiallämpliga hastigheter som förblir nästan konstant under belastning.**
- **Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd för lång livslängd.**
- **Robust planetväxel för extra lång livslängd.**
- **Remdrivning med lågt underhållsbehov för lång livslängd.**

**leveransinnehåll:**

Skyddshölje, extra handtag, 1 st. slipnylon-kompaktskiva (150 × 6 × 25.4 mm; medium), 1 st. slipnylon-kompaktskiva (150 × 6 × 25.4 mm; mycket fin), 2 st. slipnylon-kompaktskivor (150 × 3 × 25.4 mm; medium), 1 polerfil inklusive 2 sliprensor och stålplåtfodral.

**Teknisk beskrivning**

verktygsfäste	M 14
effektförbrukning	950 W

tillverkarens beteckning	KNSE 9-150
vikt	2,7 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	4 m
varvtalsområde	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
skiv-Ø	150 mm