

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 25/2mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273750 25/2   |
| GTIN         | 4045197484437 |
| Artikelklass | 21W           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Stickdjup $t_{\max}$           | 6 mm                  |
| Skruvar                        | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Huvudängd $L_1$                | 33 mm                 |
| Funktionsbredd $L_4$           | 26,5 mm               |
| Spårbredd w                    | 2 mm                  |
| totallängd L                   | 150 mm                |
| Skaftbredd b                   | 25 mm                 |
| Användning                     | Höger                 |
| Invändig                       | nej                   |
| axiell spårstickning kan göras | ja                    |
| Produktslag                    | Skärhållare           |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm      | 659906 1600 |
| Kläm-skruv Typ 6  | 279815 6    |
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm                            | 659874 50   |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25                               | 674248 TX25 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |