

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 16/3
GTIN	4045197484161
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Huvudängd $L_1$	30 mm
Stickdjup $t_{\text{max}}$	9 mm
Funktionsbredd $L_4$	16 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd  
50 mm

659874 50

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor  
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Kläm-skruv Typ 5

279815 5

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600