

metabo**Elektronisk bandfil, Typ: BFE9-20****Beställningsdata**

Ordernummer	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, kompakt bandfil för slipning, satinering och avgradning på svåråtkomliga ställen.

- **Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik med inställningshjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last.**
- **Verktyslöst 270° svängbar sliptillsats för anpassning till alla arbetsställningar.**
- **Profilerad drivrulle, reducerar slipbandets slirning.**
- **Verktyslöst slipbandbyte och inställbar bandstyrning.**
- **Elektronisk mjukstart.**
- **Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livstängd.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

leveransinnehåll:

Extra handtag, låda av stålplåt, slipbandarm (6, 13, 19 mm), 10 slipband (6 x 457 mm; P60), 10 slipband (6 x 457 mm; P120), 10 slipband (19 x 457 mm; P60), 10 slipband (19 x 457 mm; P120), 4 filtband.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	BFE 9-20
kabellängd	4 m
Energiförsörjning	Nätdriven
bandlängd	457 mm
vikt	1,8 kg

förpackning	Stålväska
effektförbrukning	950 W
maximal bandhastighet	9 - 20 m/s
bandbredd	6 - 19 mm