

**TNMG 160404, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	belagd
Sort	CCX
spån-brytare	PP
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,35 mm/v
Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	6
Skärhastighet $v_c$ primär användning	210 - 450 m/min

ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Produktslag	Vändskär för svarvning