

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 20/3
GTIN	4045197484178
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd $L_1$	33 mm
Stickdjup $t_{\max}$	9 mm
Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbredd $L_4$	21,5 mm
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	125 mm
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600