

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273755 32/4
GTIN	4045197531599
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t_{\max} (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
Stickdjup t_{\max}	20 mm
Skrubar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Huvudängd L_1	40 mm
Funktionsbredd L_4	26,5 mm
totallängd L	170 mm
Skaftbredd b	32 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm

659874 50

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Kläm-skruv Typ 7

279815 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600