

**CC.T 060204, Sort: CCX**

## Beställningsdata

Ordernummer	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 060204 CCX Sort: CCX  
spån-brytare: PP  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 310 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 310 m/min
spån-brytare	PP
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tolerans	M
Sort	CCX
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	Cermet

Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Beläggning	belagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Produktslag	Vändskär för svarvning