

**WNMG 080404, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080404 CCX Sort: CCX  
spån-brytare: PP  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 210 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	210 - 450 m/min
spån-brytare	PP
Antal byten/skär	6
Beläggning	belagd
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Matning $f$	0,05 - 0,35 mm/v

Sort	CCX
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning