

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 16/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 16/4
GTIN	4045197484536
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
Stickdjup t_{\max}	12 mm
Huvudängd L_1	35 mm
Skrubar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbredd L_4	16 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 5	279815 5
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600