

**DC.T 11T302, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Artikelklass	25E

**Beskrivning****Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PP
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DCMT11T302
Beläggning	belagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	Cermet
Tolerans	M
Sort	CCX
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 370 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning