

**VBMT 110308, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 110308 CCX Sort: CCX
spån-brytare: PP
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT110308
Skärmaterial	Cermet
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Antal byten/skär	2

Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd
Primäranvändning	P
spån-brytare	PP
Sort	CCX
Skärförhållande	kontinuerligt
Produktslag	Vändskär för svarvning