

**VBMT 110304, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
spån-brytare	PP
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CCX
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradi	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min

Skärmaterial

VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning