

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 25/5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273750 25/5 |
| GTIN | 4045197484574 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Funktionsbredd L_4 | 26,5 mm |
| Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Spårbredd w | 5 mm |
| Stickdjup t_{max} | 15 mm |
| Huvudängd L_1 | 38 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Skaftbredd b | 25 mm |
| Användning | Höger |
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | ja |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30 | 674248 TX30 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Kläm-skruv Typ 7 | 279815 7 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |