



Klädskåp med snedtak för svart-vit-separation med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2



Beställningsdata

Ordernummer	949734 2
GTIN	4067263828822
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Med fastsvetsad hatthylla. Klädstång med 3 skjutkrokar.

Med plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd bak	2180 mm
Bredd	600 mm
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
höjd fram	1950 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	328 - 530 mm
effektiv bredd per sektion	2 × 240 mm
effektivt djup per sektion	477 mm
Djup	500 mm
vikt	42 kg
Hyllplan bredd	298 mm
Hyllplanets djup	477 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp