

**DNMG 150612, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Sort	CA315
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 350 m/min
spån-brytare	KG
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Skärmaterial	VHM

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning