

**DNMG 150604, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA315
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Primäranvändning	K
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	KG
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
Antal byten/skär	4
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 3,6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning