

**SNMG 120408, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
spån-brytare	KG
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	8
Sort	CA315
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning