

**WN.G 080404, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
spån-brytare	KG
Sort	CA315
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Beläggning	belagd
Primäranvändning	K

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 350 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning