

**TNMA 160408, BUX220, Eggutförande: M****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 255592 M |
| GTIN | 4045197817686 |
| Artikelklass | 22I |

Beskrivning**Utförande:**

- Engångsutförande.
- Enskärigt.

OBS!:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Sort: BUX220

Eggutförande: M

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|--------------------|
| Matning f | 0,1 - 0,2 mm/v |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Eggutförande | M |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 200 m/min |
| Skärdjup a_p | 0,1 - 0,5 mm |
| Sort | BUX220 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | CBN |
| ISO-kod vändskär | TNMA 160408 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktnamnsattribut | BUX220 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |