

**TNMG 160408, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA315
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	K
Skärdjup a_p	0,5 - 3,6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
Belägning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning

spån-brytare	KG
Produktslag	Vändskär för svarvning