

**CCMT 120404, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
spån-brytare	GK
Primäranvändning	K
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA315
Produktslag	Vändskär för svarvning